

DBY-21132 DB132

Antal melodier	36
Uhindret rækkevidde	100 m
Decibelklassificering	80 dB
Nem isættelse	Ja
Lydstyrkejustering	
Strømforsyning dørklokke	
IP-klassificering	IP44
Radiofrekvens	433,92 MHz
Valg af melodi	
Antal dørklokker, der skal parres	2
Strømtiktype	C - CEE 7/16 (flat plug)
Kompatibel	BY32 Kabelforbundet klokke tryk konverter



: x x (cm): 15 x 9.5 x 7.5 | : 8711658448022
(kg): 0.167 | (kg): 0.115

: x x (cm): 33 x 22.1 x 48.5 | : 8711658447957
(kg): 5.139

:: 24 | : 840 | x : 5 x 7 | / / : 17829 / 38400 / 45260

