



DBY-22313 B313

Antal melodier	16
Uhindret rækkevidde	150 m
LED-indikatoren ved tryk	Ja
Nem isættelse	Ja
Lydstyrkejustering	
Decibelklassificering	80 dB
Strømforsyning dørklokke	
IP-klassificering	IP44
Radiofrekvens	433,92 MHz
Valg af melodi	
Antal dørklokker, der skal parres	6
Strømtiktype	F - CEE 7/4 (Schuko)
Kompatibel	BY32 Kabelforbundet klokke tryk konverter



: x x (cm): 15 x 9.5 x 7.5 | : 8711658440989
(kg): 0.193 | (kg): 0.1363

: x x (cm): 33 x 22.1 x 48.5 | : 8711658441054
(kg): 5.7084

:: 24 | : 288 | x : 3 x 4 | / / : 17829 / 38400 / 45260