

DBY-22316 B316

Antal melodier	16
Uhindret rækkevidde	150 m
Decibelklassificering	80 dB
Lydstyrkejustering	
Nem isættelse	Ja
LED-indikatoren ved tryk	Ja
Strømforsyning dørklokke	
IP-klassificering	IP44
Radiofrekvens	433 MHz
Valg af melodi	
Antal dørklokker, der skal parres	6
Strømsstiktype	C - CEE 7/16 (flat plug)
Kompatibel	BY32 Kabelforbundet klokke tryk konverter



: x x (cm): 15 x 17 x 7.5 | : 8711658442105
(kg): 0.291 | (kg): 0.207

: x x (cm): 33 x 37.1 x 48.5 | : 8711658442037
(kg): 10.2148

:: 24 | : 144 | x : 3 x 2 | / / : 10400 / 22400 / 26400

