



DBY-22311 DBY311

Antal melodier	16
Uhindret rækkevidde	150 m
LED-indikatoren ved tryk	Ja
Nem isættelse	Ja
Lydstyrkejustering	
Decibelklassificering	80 dB
Strømforsyning dørklokke	
IP-klassificering	IP44
Radiofrekvens	433 MHz
Valg af melodi	
Antal dørklokker, der skal parres	6
Batteriformat2	AA
Kompatibel	BY32 Kabelforbundet klokke tryk konverter



: x x (cm): 15 x 9.5 x 4.5 | : 8711658440569
(kg): 0.14 | (kg): 0.1021

: x x (cm): 16.8 x 32.9 x 39.5 | : 8711658440637
(kg): 4.2223

:: 24 | : 1296 | x : 6 x 9 | / / : 28364 / 61091 / 72000

