

DBY-23521 DBY521

Antal melodier	8
Uhindret rækkevidde	175 m
Blinkende flerfarvet LED-lys	Ja
Lydløs-funktion	Ja
Indikator for lavt batteriniveau	Ja
Micro USB-forbindelse	Ja
Forbedret lyd kvalitet	Ja
LED-indikatoren ved tryk	Ja
Lydstyrkejustering	
Strømforsyning dørklokke	
Decibelklassificering	85 dB
IP-klassificering	IP44
Radiofrekvens	433 MHz
Valg af melodi	
Batteriformat2	AA
Kompatibel	BY32 Kabelforbundet klokke tryk konverter



: x x (cm): 19.3 x 15.3 x 4.2 | : 8711658441900
(kg): 0.161 | (kg): 0.117

: x x (cm): 44.5 x 24.5 x 5.2 | : 8711658441764
(kg): 4.834

:: 24 | : 576 | x : 4 x 6 | / / : 14400 / 28800 / 31680

