



DBY-22321 DBY321

Antal melodier	16
Uhindret rækkevidde	150 m
Blinkende lys	Ja
Decibelklassificering	85 dB
Nem isættelse	Ja
LED-indikatoren ved tryk	Ja
Lydstyrkejustering	
Strømforsyning dørklokke	
IP-klassificering	IP44
Radiofrekvens	433 MHz
Valg af melodi	
Antal dørklokker, der skal parres	6
Strømtiktype	NO PLUG
Kompatibel	BY32 Kabelforbundet klokke tryk konverter



: x x (cm): 15 x 9.5 x 4.5 | : 8711658439037
(kg): 0.151 | (kg): 0.111

: x x (cm): 16.8 x 32.9 x 39.5 | : 8711658439105
(kg): 4.488

:: 24 | : 1296 | x : 6 x 9 | / / : 28364 / 61091 / 72000

