

# Doro 5860

## Brugervenlig mobiltelefon med bredt display

Denne 4G-bartelefon er ideel til seniorer, der ønsker grundlæggende funktionalitet kombineret med fantastisk lyd og brugervenlighed. Adskilte højkontraststaster, et 2,4" landskabsdisplay og ekstra høj og tydelig lyd gør det nemmere at foretage opkald og sende sms'er hver dag. Enheden har også et 2-megapixel kamera med blitz til at tage og dele billeder. Andre funktioner omfatter forbedret lyd med HD-stemme, HAC (kompatibilitet med høreapparat), indbygget lommelygte og en tryghedsknap, der kan sende alarm til op til fem venner eller familie, du har tillid til, hvis der er brug for hjælp.

- **Hør mere takket være høj og tydelig lyd**
- **Se mere på det brede display**
- **Tryghedsknap for ekstra sikkerhed**



4G



Tryghedsknap



Kameraopløsning  
(megapixel): 2MP



Letlæseligt display



E-mail



GPS



HAC (kompatibel  
med høreapparat)



Højttaler



Talende taster



Visuel ringeindikator



Lommelygte

Image not found.

OS: Mocos OS

### Vigtigste funktioner

4G	✓
Tryghedsknap	✓
Kameraopløsning (megapixel)	2MP
Letlæseligt display	✓
HAC (kompatibel med høreapparat)	✓
Højtaler	✓
Talende taster	✓
Visuel ringeindikator	✓
Lommelygte	✓
OS	Mocor OS

### Hovedfunktioner

Bagbelyst tastatur	✓
Lommeregner	✓
Kalender	✓
Daglig påmindelse	✓
Firmware over-the-air-opdateringer (FOTA)	✓
ICE (In Case of Emergency)	✓
IP-klassificering	IP42
Tastaturlås	✓
Startvejledning	✓
Vækkeur	✓

### Kamera

Kamerablitz	✓
Billedfremviser	✓
Videoptagelse	✓

### Hukommelse

Opkaldslogposter	60
Intern lagring	17.3 MB
Telefonbogsposter	>500
	✓

### Håndsæt display

Justerbar skriftstørrelse	✓
Bagbelyst display	✓
Stor displaytekst	✓
Farvedisplay	✓
Justering af kontrast	✓
Brugertilpasset baggrund	✓
Displaystørrelse (tommer)	2,4
Displayindstillinger optimeret til svagtseende brugere	✓
Opløsning (H x B pixels)	320x240QVGA

### SMS

MMS	✓
SMS	✓

### Lyd og Ringetoner

Polyfoniske ringetoner	21
Ringetoneafbryder	✓
Volumenkontrol af ringetone ud over fra	9
Vibrerende ringesignal	✓

### Akustik

HD Voice-certificeret		✓
Klassificering af kompatibilitet med høreapparat	M4/T4, M3/T3	
Maks. forstærkning (dB)	35	
Maks. ringestyrke (dB(A)) ved 1 meter	&gt;83	
Mikrofonafbryder		✓
Volumenkontrol i højttaler	9	
Tonekontrol		✓
Volumenkontrol	9	

### Ergonomi

Handsætstørrelse (mm)	128x66x13mm	
Handsættets vægt inkl. batterier (g)	112	
Handsættets vægt inkl. batterier (oz)	112	

### Kabler og tilslutning

Udgang til headset (3,5 mm)		✓
-----------------------------	--	---

### Oplade handsæt

AC-adapterspec. V/mA	5V 550mA A31A Cat VI HF and UK Tenpao HF	
Batteri medfølger (type)	1000mAh Li-ion	

### Teknologi

2G		✓
3G		✓
3G (bånd)	UMTS Band 1 (2100) & 8 (900)	
3G-datahastighed	HSUPA 4 Category 6 5.7Mbps / HSDPA 4 Category 12 21Mbps	
Bluetooth®		✓
Bluetooth®-version	5.0	
Chipsæt	Unisoc UMS9117	
GSM (bånd)	Euro tripleband GSM 900/1800/1900	
LTE (4G)	Cat 4 VoLTE, Band FDD 1, 3, 7, 8, 20, 28 TDD 38 Prepare PCB for B2	
Hukommelseskorttype	MicroSD card (128GB max)	
Micro-SIM (3FF)		✓
SAR (hoved)	0.676	
SAR (krop)	1.543	
SAR (lemmer)	3.096	
Tilbehør		
Bordoplader medfølger		✓