

Doro 6821

Stilfuld klaptelefon til tydelige samtaler

Doro 6821 er et fremragende valg til seniorer, der ønsker brugervenlighed og fantastisk lyd i et stilfuldt sammenklappeligt design. Opkald, sms'er og fotografering er alt sammen gjort nemmere takket være de ekstra adskilte højkontraststaster og den 2,8" store skærm. Andre funktioner omfatter tydeligere samtaler med HD Voice, soft touch-belægning for et mere sikkert greb og praktiske genvejstaster til både kamera og beskeder. Der er også en tryghedsknap, der kan bruges til at sende alarm til op til fem venner eller familie, du har tillid til, hvis der er brug for hjælp. Og den er naturligvis kompatibel med høreapparater (HAC).

- **Hør mere takket være høj og tydelig lyd**
- **Se mere på det store, letlæselige display**
- **Tryghedsknap for ekstra sikkerhed**



4G



Tryghedsknap



Kameraopløsning (megapixel): 2MP



Letlæseligt display



E-mail



GPS



HAC (kompatibel med høreapparat)



Høj og tydelig lyd



Højttaler



Trin-for-trin-vejledning



Talende taster



Visuel ringeindikator

Vigtigste funktioner

4G	✓
Tryghedsknap	✓
Kameraopløsning (megapixel)	2MP
Letlæseligt display	✓
HAC (kompatibel med høreapparat)	✓
Høj og tydelig lyd	✓
Højtaler	✓
Trin-for-trin-vejledning	✓
Talende taster	✓
Visuel ringeindikator	✓
Lommelygte	✓
OS	Mocor OS

Hovedfunktioner

Firmware over-the-air-opdateringer (FOTA)	✓
ICE (In Case of Emergency)	✓
Vækkeur	✓
Vejrfunktion	✓

Kamera

Kamerablitz	✓
Billedfremviser	✓
Videoptagelse	✓

Hukommelse

Opkaldslogposter	60
Intern lagring	17.3MB
	✓
Hurtigvalgstaster	Camera, messaging
Telefonbogsposter	>500
	✓

Håndsæt display

Justerbar skriftstørrelse	✓
Bagbelyst display	✓
Stor displaytekst	✓
Farvedisplay	✓
Justering af kontrast	✓
Brugertilpasset baggrund	✓
Displaystørrelse (H x B mm)	43.2*57.6
Displayindstillinger optimeret til svagtseende brugere	✓
Opløsning (H x B pixels)	320x240QVGA

Base enhed display

Bagbelyst display	✓
Store tegn på display	✓

SMS

MMS	✓
SMS	✓
SMS-tast	✓

Lyd og Ringetoner

Polyfoniske ringetoner	21
Ringetoneafbryder	✓
Volumenkontrol af ringetone ud over fra	9
Vibrerende ringesignal	✓

Akustik

HD Voice-certificeret	✓
Klassificering af kompatibilitet med høreapparat	M4/T4, M4/T4
Maks. forstærkning (dB)	35
Maks. ringestyrke (dB(A)) ved 1 meter	>83
Mikrofonafbryder	✓
Volumenkontrol i højttaler	9
Tonekontrol	✓
Volumenkontrol	9

Ergonomi

Håndsætstørrelse (mm)	107x56x20mm
Håndsættets vægt inkl. batterier (g)	117
Håndsættets vægt inkl. batterier (oz)	117

Kabler og tilslutning

Udgang til headset (3,5 mm)	✓
-----------------------------	---

Oplade håndsæt

AC-adapterspec. V/mA	5V 550mA A31A Cat VI HF and UK Tenpao HF
Batteri medfølger (type)	Lithium-ion
Advarsel ved lavt batteri	✓

Teknologi

2G	✓
3G	✓
3G (bånd)	UMTS Band 1 (2100) & 8 (900)
3G-datahastighed	HSUPA 2 Category 6 5.7Mbps / HSDPA 2 Category 12 21Mbps
Bluetooth®	✓
Bluetooth®-version	5.0
Chipsæt	Unisoc UMS9117
GSM (bånd)	Euro tripleband GSM 900/1800/1900
LTE (4G)	Cat 4 VoLTE, Band FDD 1, 3, 7, 8, 20, 28 TDD 38 Prepare PCB for B2
Hukommelseskorttype	Micro SD (max 128GB)
Micro-SIM (3FF)	✓
VCard-understøttelse	✓
SAR (hoved)	0.931
SAR (krop)	1.463
SAR (lemmer)	2.947