

GYSFLASH Vertical 32.12 PL er specifikt designet til montering på en væg eller en lift og er en 30 A multifunktionel oplader til 12 V bly- og litiumjernfosfatbatterier (LiFePO4). Tilstanden "Showroom/diag" gør det muligt at strømforsyne biler hos forhandlere eller i løbet af diagnosticering. Den leverer den bedste opladningscyklus som anbefalet til vedligeholdelse af markedets mest avancerede batterier.

DOBBELT TEKNOLOGI: BLY-SYRE OG LITHIUM

- Høj effektivitet, arbejds cyklus på 30 A ved 100 % (30 °C).
- **Ventilatorfri teknologi:** ingen ekstern ventilation, ingen støvindtrængning.
- **Showroomtilstanden DIAG,** der forsynet batteriet med en strømkomensation op på til 30 A ved brug af det elektriske tilbehør tilhørende et demokøretøj og i forbindelse med diagnosticering på værksteder.
- **Forsyningstilstand:** Forvandler opladeren til en stabiliseret strømforsyning af hensyn til bevaring af bilens hukommelse i forbindelse med batteriskift.
- **To opladningstilstande:**
Pb: til opladning af 12 V blysyrebatterier fra 15-375 Ah.
LiFePO4: til opladning af litiumjernfosfatbatterier fra 7-375 Ah.
- **3 opladnings-strømstyrker:** 7 A, 15 A og 30 A. Brugeren kan vælge opladestrømmen i henhold til batteriets teknologi og kapacitet.

AVANCEREDE FUNKTIONER

- Automatisk genstart i tilfælde af strømsvigt med gendannelse af indstillinger.
- Kontrol og kalibrering af kabler af hensyn til optimal opladning (rekalibrering i tilfælde af wireskift m.v).

100 % AUTOMATISK OPLADNING

- Forlænger levetid og ydeevne i bly- (gel, AGM, væske, calcium osv.) og litiumbatterier (LFP).
- Specifik 7-trins opladningskurve (blybatteri) eller 8-trins (litiumjernfosfatbatteri) uden supervision.
- Vil oplade helt afladene batterier på så lavt som 2V.

SIKKERHED

- Beskyttelse af køretøjets indbyggede elektronik: beskyttelse imod kortslutning, forkert polaritet og overopladning. Gnistforebyggelsessystem.
- Automatisk standbytilstand, hvis batteriet bliver afbrudt.
- Indbygget temperatursensor, der beskytter imod overophedning af indvendig elektronik.
- Forenklet grænseflade til at forhindre brugerfejl.

AVANCERET INTUITIV BRUG

- Kompakt og robust design med wirespole på fronten.
- Puder til absorption af stød og vibration.
- Vægmontering med skinnesystem eller magnetsystem (MagnetFix), der er ekstraudstyr.




Leveres med



TILBEHØR (EKSTRAUDSTYR)

















MagnetFix-beslag
029637



Automatisk genkalibrering i tilfælde af wireskift.



2,5 m - 16 mm² 056503
5 m - 16 mm² 054615
8 m - 16 mm² 056572

															
50 / 60 Hz		lcharge	12 V	Charge / Maintenance	<0.5 Ah/month	<150 mV Rms	IU ₀ U	7 step 8 step	3.0	30A	30A	250 x 200 x 80	Automatic >2V	IP 23	2.2 m
220-240 V AC	500 W	7/15/30 A		Pb 15 < 375 Ah LiFePO ₄ 7 < 375 Ah											