

Conrad Best.-Nr. 046429	
Video/Audio	
Videoauflösung	1080p@60/50 Hz, 1080i, 720p, 576p, 480p
PC Auflösung	Max. 1600 x 1200
HDMI Standards	HDMI, DVI, EDID, HDCP 1.3 und CEC
Audioformate	Dolby Digital/AC3, DTS 5.1 und PCM Stereo
3D Formate	1080p@23.98/24 Hz, 720p@59.94/60/50 Hz
Technologie	
Verwendungsfähige Frequenz	5.1 - 5.6 GHz
Verwendungsfähige Reichweite	Bis zu 30 Meter LOS (Line Of Sight/Sichtlinie), bis zu 15 Meter durch Wände und Decken
Latency (Verzögerung)	Keine Latenz (<1ms)
Infrarot Frequenzbereich	36 - 56 kHz
Videokompression	Visual Lossless Compression (VLC)

Sender	
AV Eingang	2x HDMI
AV Ausgang	1x HDMI (Kopie des Eingangs)
Infrarotausgang	1x 2,5 mm Anschluss
Maßangaben (H x B x T)	32 x 192 x 97 mm
Gewicht	206 Gramm
Empfänger	
Ausgang	1x HDMI
Infraroteingang	1 x 2,5 mm Anschluss
Maßangaben (H x B x T)	32 x 95 x 95 mm
Gewicht	126 Gramm
Allgemein	
Speisung	100-240 VAC, 50/60 Hz, 5V DC Adapter