

METRISO

Der Inbegriff für ein gutes Isolationsmessgerät!



Die analogen Geräte mit der schnellen Zweihandbedienung:

Typ	METRISO 5024	METRISO 1000A
Iso-Messbereich	0,1 ... 400 M Ω	0,1 ... 400 M Ω
Messspannung	100 / 250 / 500 V	50 / 100 / 250 / 500 / 1000 V
Signallampe	✓	✓
Signalton	✓	—
Niederohm-Messbereich	✓	✓
Messkategorie	CAT II / 600 V	CAT II / 1000 V
Schutzart	IP 40	IP 52
Gewicht	0,5 Kg	1,6 Kg
Bestellnummer	M540E	M540C

■ Weitere analoge Isolationsmessgeräte siehe Hauptkatalog



METRISO

Der Inbegriff für ein gutes Isolationsmessgerät!



Typ	METRISO G500	METRISO G1000
Iso-Messbereich	10 K Ω ... 99 G Ω	10 K Ω ... 199 G Ω
Messspannung	50/100/250/500 V	50/100/250/500/1000 V
Digitale / analoge Anzeige, hinterleuchtet	✓	✓
Signallampe	✓	✓
Signalton	✓	✓
Niederohm-Messbereich	✓	✓
Messkategorie	CAT III / 600 V	CAT III / 600 V
Schutzart	IP 52	IP 52
Gewicht	1,4 Kg	1,4 Kg
Bestellnummer	M550D	M550C

METRAHIT | ISO

Dieses preisgünstige und universelle Multimeter erfüllt im besonderen Maße die Anforderungen im Elektroservice.

Neben dem TRMS-Multimeter enthält es einen Isolationstester 500V/1000V nach VDE 0413 und eine präzise Temperaturanzeige. Mit dem optionalen Zangenstromsensor WZ12B können Ströme bis 30 A/100 A gemessen werden.

- Weitere technische Angaben zum METRAHIT | ISO sowie weitere digitale Isolationsmessgeräte siehe Hauptkatalog



GMC-I Messtechnik GmbH

Südwestpark 15
D-90449 Nürnberg

Tel.: +49 911 8602-111
Fax.: +49 911 8602-777

info@gossenmetrawatt.com
www.gossenmetrawatt.com