



Jahre Garantie*

ANSMANN Testgerät Energy Check LCD

Professionelles Batterie-Testgerät für alle gängigen Batterietypen

Features

- Das kompakte und bedienerfreundliche Testgerät überprüft innerhalb kürzester Zeit den Energiegehalt von Akkus und Batterien jeglicher Bauart.
- Durch einfaches Kontaktieren der zu überprüfenden Batterie wird innerhalb von 2-3 Sekunden der tatsächliche Energiegehalt der Zelle in 10 %-Schritten angezeigt.
- Zusätzlich zur prozentualen Kapazität wird die Zellenspannung in Volt (mV) angegeben.
- Folgende Zellen können in dem Testgerät sekundenschnell zuverlässig geprüft werden:
 - Lithium-Knopfzellen 3V: CR1025 / CR 1216 / CR 1220 / CR 1616 / CR 1620 / CR 2016 / CR 2025 / CR 2032 / CR 2320 / CR 2430 / CR 2450
 - Lithium-Photo-Batterien: CR 2 / CR 123 A / CRV 3 / CRP-2 / 2CR 5
 - Alkaline-Knopfzellen: LR 43 / LR 44 / LR 45 / LR 48 / LR 54 / LR 55 / LR 59 / LR 58 / LR 60 / LR 66
 - Zink-Luft Knopfbatterien: V675 / V 13 / V 312
 - Alkaline-Batterien: A 23 (12V) / AAA / AA / C / D / 9V
 - NiCd-NiMH-Akkus: AAA/ AA/ C/ D



Artikelnummer: 4000392
Lieferumfang: Energy Check LCD,
Bedienungsanleitung
Zolltarifnummer: 90303370000
Verpackungseinheit: 4 (220 × 200 × 285 mm)

