

AREXX TEMPLOGGER SENSOREN DATEN

TL-3TSN Standard Sensor

Reichweite; 50 meter (100 meter Freifeld)
Bereich; -30 bis +80 Grad Celsius, $\pm 0,5^\circ$ bis 1° .
Abm (BxLxH in mm); 58x21x65

TSN-33MN MINI Sensor, wasserfest

Reichweite; 25 meter (50 meter Freifeld)
Bereich; -30 bis +80 Grad Celsius, $\pm 0,5^\circ$ bis 1° .
Abm. (\varnothing xH in mm); 33x11

TSN-EXT44 *Sensor mit externer Temperatur Fühler*

Transmitting range; 90 meter (180 meter Freifeld)
Measurement range; -30 to +80 Grad Celsius, $\pm 0,5^\circ$ bis 1° .
Abm. (BxLxH in mm); 58x21x65
Kabel Lange; 75 cm

TSN-50E Sensor größere Reichweite

Reichweite; 90 meter (180 meter Freifeld)
Bereich; -30 bis +80 Grad Celsius, $\pm 0,5^\circ$ bis 1° .
Size (BxLxH in mm); 58x21x65

TSN-TH70E Sensor Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

Reichweite; 90 meter (180 meter Freifeld)
Bereich; -40 bis +120 Grad Celsius, $\pm 0,5^\circ$.
Relative Feuchte 0 bis 100% RH, ± 4.5 % RH
Abm. (BxLxH in mm); 58x21x65

TSN-CO₂ ind Sensor CO2 Indikator

Reichweite; 50 meter (100 meter Freifeld)
Bereich; 400 ppm to 90% CO₂ ± 10 %
Kondition; 10 - 30 Grad Celsius und 15- bis 80% RH Feuchte
Abm. (BxLxH in mm); 58x21x65

TSN-33MN Temploggersensor

*Battery placement
Batterie Wechsel*



