

## EBI 20-TF

### Temperature Data Logger



Klicken Sie doppelt auf das obere Bild, um es im voller Größe zu sehen

#### Artikelbeschreibung

EBI 20-TF Temperatur Datenlogger

8.000 Messwertspeicher  
Programmierung und Auswertung am PC  
Externer Fühler zur Messung der Kerntemperatur  
Optischer Alarm  
Wasserdicht IP 67  
Batterie auswechselbar  
Min/Max Werte im Display  
Werkskalibrierzertifikat

Artikelnummer 1601-0010

Technische Daten

Zubehör

Software

Kalibrierung

Bedienungsanleitung

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Genauigkeit</b>         | $\pm 0,5 \text{ }^\circ\text{C}$ (+50 °C...+100 °C) $\pm 1 \text{ }^\circ\text{C}$ für den restlichen Messwert |
| <b>Batterielebensdauer</b> | ca. 1 Jahr   |

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| <b>Abmessungen</b>       | 69 x 48 x 22 mm              |
| <b>Schutzklasse</b>      | IP 67                        |
| <b>Messgrößen</b>        | Temperatur                   |
| <b>Messbereich</b>       | 0 °C...+100 °C               |
| <b>Speicherkapazität</b> | 8.000 Messwerte              |
| <b>Stromversorgung</b>   | Lithium 3,6 Volt, wechselbar |
| <b>Fühlerkabel</b>       | Kabellänge 1 m               |
| <b>Auflösung</b>         | 0,1 °C                       |
| <b>Messtakt</b>          | 1min...24h                   |
| <b>Sensor</b>            | NTC                          |
| <b>Lagertemperatur</b>   | -40 °C...+70 °C              |
| <b>Gewicht</b>           | ca. 45 g                     |