

Digitales Kontroll- Thermometer

30.1034



- **Anzeige der aktuellen Temperatur**
- **Höchst- und Tiefsttemperatur**
- **Hohe Präzision**
- **Holdfunktion**
- **Alarm bei Unter-/ Überschreiten von frei einstellbaren Temperaturwerten**
- **Wasserdicht IP65**
- **Auch für Lebensmittelbereich gemäß HACCP**
- **Gemäß EN13485**
- **Umschaltbar °C/°F**
- **Inkl. Fühler (3m Kabel), Ständer und Magnet**

Technische Daten

Messbereich	-40° +70°C
Auflösung	0,1°C
Genauigkeit	± 0,5°C bei -20...+25°C Ansonsten ± 1°C
Batterien	1 x CR2032 3 V Lithium Knopfzelle
Abmessungen	57 x 86 x 30 mm
Gewicht	100 g
Zubehör	Ständer Magnet Fühler mit 3m Kabel Bedienungsanleitung Batterie