

Low-Cost-Thermometer

TDC 110



Technische Daten

Typ	TDC 110
Messbereich	-50°C ... +150°C
Auflösung	0,1°C
Messgenauigkeit	± 1°C (-10°C ... +120°C), ±2°C für den restl. Messbereich
Sensor	NTC
Fühlernadel	Edelstahl, Ø 4 mm, L= 120 mm, spitz
Therm. Zeitkonstante (t ₉₉)	19 s (Wasser)
Arbeitstemperatur	0°C ... +50°C
Lagertemperatur	-10°C ... +60°C
Display	7 mm LCD
Batterie	1,5 V, G 10-A
Abmessungen	50 x 40 mm
Gewicht	ca. 13 g

TDC 110



Anwendungen

- | | | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Temperaturkontrolle von Fleisch, Wurst, Obst, Fisch, Backwaren und Teigwaren | <ul style="list-style-type: none"> • Küche | <ul style="list-style-type: none"> • Bäckerei • Metzgerei |
|--|---|---|

Eigenschaften

- | | | |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Fühler fest angeschlossen, spitz • Batterie auswechselbar | <ul style="list-style-type: none"> • °C/°F umschaltbar • Nadelschutz | <ul style="list-style-type: none"> • automatisch Abschaltung nach ca. 10 min. • Ein / Aus |
|--|--|---|

Bezeichnung	Typ	Artikel-Nr.
Thermometer, inkl. Nadelschutz und Ersatzbatterie	TDC 110	1340-5121