



SPANNUNGSTESTER | TESTBOY 10 | Berührungsloser Spannungstester

Der Testboy 10 gehört zu den gefragtesten Produkten aus unserem Sortiment. Auf Grund seiner einfachen Bedienung und Vielfalt von unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten sollte er sowohl für den Heimwerker als auch den Elektrofachmann zur Grundausstattung gehören.

Das Gehäuse aus schlag- und bruchfestem ABS-Kunststoff ermöglicht auch den Einsatz in rauer Umgebung.

Der berührungslose Spannungstester erkennt spannungsführende Leiter an z.B. Kabelverbindungen, Kabeltrommeln, Steckdosen, Schaltern und Anschlussdosen. Eine defekte Lampe in einer Lichterkette kann innerhalb weniger Sekunden lokalisiert werden. Mit nur wenigen Millimetern Toleranz wird ein unsichtbarer Kabelbruch in einem Verlängerungskabel angezeigt.

Im Gegensatz zum induktiven Messverfahren benötigt das kapazitive Verfahren keinen Stromfluss. Dadurch können Unterbrechungen schnell und zentimetergenau angezeigt werden.

Der Testboy 10 ist speziell für das Installationshandwerk gefertigt worden. Durch seine Handlichkeit ist er besonders für schwer zugängliche Bereiche geeignet.

Ihre Vorteile:

- | 5 Jahre Herstellergarantie
- | IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)



SPEZIFIKATIONEN

Technische Daten	Testboy 10
Anzeige	optisch
Messbereich	110-1000V AC
Stromversorgung	2x 1,5 V
Überspannungskategorie	CAT III 1000V
Abmessungen	142 x 26 mm
Gewicht	22 g
Farbe	rot, andere Farben auf Anfrage
Lieferumfang	1x Bedienungsanleitung 2x Batterie Typ AAA Micro

1000V
AC

KAPAZITIV

BERÜHRUNGSLÖS

4mm
ANSPRECH-
VERHALTEN

OPTISCH

5
JAHRE
GARANTIE