

Datenblatt für MKL 0,64/25-0,25

Artikelnummer: 973604100




 SKS Kontakttechnik GmbH

Produktbeschreibung:	Bestellnummer: 973 604-100
Beschreibung:	Messleitung mit 2 isolierten Buchsen für Stift- x 0,64 mm und Pfosten- Y 0,64 mm. Hochflexible Litzenleitung 0,25 mm ² mit 2 Buchsen x 0,64 mm.
Typ:	MKL 0,64/25-0,25 schwarz/black
System:	0,64 mm System
Bestellnummer:	973 604-100
Farbe:	●
weitere Farbvarianten:	● ●
Technische Daten	
Stiftdurchmesser:	0,64 mm
Kontaktart:	gefederte Buchse
Anschlussart:	Buchse 0,64 mm Durchmesser
Leitungstyp:	LIY
Leitungsspezifikation:	hochflexible Litzenleitung
Litzenaufbau:	130 mm x 0,05 mm
Bemessungsspannung:	DC 60 V
Bemessungsstrom:	3 A
Durchgangswiderstand:	20 mOhm
Leitungslänge:	25 cm
Leitungsquerschnitt:	0,25 mm ²
Leitungsmaterial:	PVC
Leitungsfarbe:	schwarz
Werkstoff	
Gehäusematerial:	PVC
Umgebungsbedingungen	
Temperaturbereich:	-40 °C bis +60 °C
Zeichnung	
	