

KERN HBD100-0.

Handlicher Shore-Durometer mit Schleppzeiger

KERN[®]



Messsystem

Ablesbarkeit:	1
Messbereich (Max):	100
Präzision (von [Max]):	3 %
Wägeeinheiten:	Shore D

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	0 °C

Kategorie

Kategorie:	Härteprüfgeräte
Marke:	Sauter
Produktgruppe:	Elektronisches Shore-Härteprüfgerät

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	178 x 125 x 48 mm
Bruttogewicht:	453 g
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	168 g
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Gehäusematerial:	Metall
Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH):	115 x 60 x 25 mm