

Datenblatt für MA 260 SH  
 Artikelnummer: 973889100



|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Produktbeschreibung:</b>    | Bestellnummer: 973 889-100   |
| <b>Beschreibung:</b>           | Berührungsgeschützte Miniaturabgreifklemme mit hochfester Isolierung und Klemmen aus Bronze vernickelt. Klemmbereich bis 6 mm Bolzendurchmesser. Der flache Teil der Klemmbacken (Feindrahtfläche) ermöglicht ein kontaktsicheres klemmen von dünnen Drähten. Der Buchsensteckanschluss hat einen Durchmesser von 4mm. |
| <b>Typ:</b>                    | MA 260 SH schwarz/black  |
| <b>System:</b>                 | 4 mm Sicherheitssystem   |
| <b>Bestellnummer:</b>          | 973 889-100  |
| <b>Klemmbereich:</b>           | Drähte mit max. Ø 6mm  |
| <b>Farbe:</b>                  | ●  |
| <b>weitere Farbvarianten:</b>  | ● ●  |
| <b>Technische Daten</b>        |  |
| <b>Messkategorie:</b>          | CAT II   |
| <b>Norm:</b>                   | DIN EN 61010-031   |
| <b>Kontaktart:</b>             | klemmen  |
| <b>Anschlussart:</b>           | 4 mm Buchse  |
| <b>Bemessungsspannung:</b>     | AC/DC 300 V  |
| <b>Bemessungsstrom:</b>        | 15 A   |
| <b>Durchgangswiderstand:</b>   | 5mOhm  |
| <b>Werkstoff</b>               |  |
| <b>Kontaktmaterial:</b>        | Bronze   |
| <b>Kontaktflächenmaterial:</b> | Nickel   |
| <b>Gehäusematerial:</b>        | PA   |
| <b>Umgebungsbedingungen</b>    |  |
| <b>Temperaturbereich:</b>      | -25 °C bis +80 °C  |
| <b>Brennbarkeitsklasse</b>     |  |
| <b>Gehäuse:</b>                | 94 HB  |
| <b>Zeichnung</b>               |  |

