

Abgreifklemmen

MA 260 SH



Produkt	MA 260 SH
Beschreibung	Berührungsgeschützte Miniaturabgreifklemme mit hochfester Isolierung und Klemmen aus Bronze vernickelt. Klemmbereich bis 6 mm Bolzendurchmesser. Der flache Teil der Klemmbacken (Feindrahtfläche) ermöglicht ein kontaktsicheres klemmen von dünnen Drähten. Der Buchsensteckanschluss hat einen Durchmesser von 4mm.
Betriebsanleitung	BA465
Artikel-Nr. / *Farbe	● 00 schwarz ● 01 rot Ni
Zeichnung	
Technische Daten	
Anschluss	ungefederte 4 mm Buchse
Bemessungsspannung	AC/DC 300 V
Messkategorie lt. IEC61010	CAT II
Bemessungsstrom (Derating Kurve beachten)	15 A
Werkstoff-Kontaktbuchse	Bronze, vernickelt
Gehäusematerial	PA
Temperaturbereich lt. IEC61010 ⁽¹⁾	-25 °C bis +80 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial)	HB
Klemmbereich	6 mm

⁽¹⁾ Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen

Stand: 21.06.2022

Stand: 21.06.2022