

Datenblatt für MA 260 SH  
 Artikelnummer: 973889100



<b>Produktbeschreibung:</b>	Bestellnummer: 973 889-100
<b>Beschreibung:</b>	Berührungsgeschützte Miniaturabgreifklemme mit hochfester Isolierung und Klemmen aus Bronze vernickelt. Klemmbereich bis 6 mm Bolzendurchmesser. Der flache Teil der Klemmbacken (Feindrahtfläche) ermöglicht ein kontaktsicheres klemmen von dünnen Drähten. Der Buchsensteckanschluss hat einen Durchmesser von 4mm.
<b>Typ:</b>	MA 260 SH schwarz/black
<b>System:</b>	4 mm Sicherheitssystem
<b>Bestellnummer:</b>	973 889-100
<b>Klemmbereich:</b>	Drähte mit max. Ø 6mm
<b>Farbe:</b>	●
<b>weitere Farbvarianten:</b>	● ●
<b>Technische Daten</b>	
<b>Messkategorie:</b>	CAT II
<b>Norm:</b>	DIN EN 61010-031
<b>Kontaktart:</b>	klemmen
<b>Anschlussart:</b>	4 mm Buchse
<b>Bemessungsspannung:</b>	AC/DC 300 V
<b>Bemessungsstrom:</b>	15 A
<b>Durchgangswiderstand:</b>	5mOhm
<b>Werkstoff</b>	
<b>Kontaktmaterial:</b>	Bronze
<b>Kontaktflächenmaterial:</b>	Nickel
<b>Gehäusematerial:</b>	PA
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
<b>Temperaturbereich:</b>	-25 °C bis +80 °C
<b>Brennbarkeitsklasse</b>	
<b>Gehäuse:</b>	94 HB
<b>Zeichnung</b>	

