

KERN TF 1250-0.1FN.

Premium-Messgeräte für Farbschichten, Lackschichten etc.

KERN®



Kategorie

Kategorie:	Schichtdicke
Marke:	Sauter
Produktgruppe:	Schichtdickenmessgerät

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 265 x 215 x 63 mm

Bruttogewicht: 750 g

Lieferzeit: 24 h

Nettogewicht: 81 g

Versandart: Paketdienst

Bauform

Gehäusematerial: Kunststoff

Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH): 126 x 65 x 35 mm

Messsystem

Ablesbarkeit [d]: 0 x 0,001 mm

Kleinste Probenfläche, konkav (Radius): 2,500 cm

Kleinste Probenfläche, konvex (Radius): 1,500 mm

Messbereich [Max]: 100 x 1250 µm

Minimale Stärke des Grundmaterials: 300 µm

Präzision (Offset-Accur): 1 %

Präzision (von [Max]): 3 %

Wä geeinheiten: µm inch (mil)

Anzeige

Display Ziffernhöhe: 1 cm

Funktionen

Statistikfunktion: ja

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (max.): 50 °C

Umgebungstemperatur (min.): 0 °C

Energieversorgung

Batterie-Betriebsdauer: 50 h

Dienstleistungen

ISO-Kalibrierschein: 961-112