

KERN FFN25K5IPN



Allround-Tischwaage, geschützt durch Edelstahl und Schutzklasse IP65, auch mit Eichzulassung [M]



Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	5 g
Anwärmzeit:	10 min
Auflösung:	5000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	25 g
Einschwingzeit:	2 s
Empfohlenes Justiergewicht:	25 kg (M3)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	10 g
Reproduzierbarkeit:	5 g
Tarierbereich:	-25000000 mg
Wägebereich [Max]:	25 kg
Wägeeinheiten:	kg lb
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe:	2,500 cm
----------------------	----------

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	95 %
Luftfeuchtigkeit (min.):	25 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	0 °C

Energieversorgung

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	30 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	50 h
Akkuladezeit:	12 h

Eingangsspannung: 110 V - 230 V AC

KERN & SOHN GmbH · Ziegelei 1 · 72336 Balingen · Germany · Tel. +49-(0)7433 - 99 33-0 · www.kern-sohn.com

n/a: Netzadapter extern

Energieversorgung

Netzteil/Adapter im Lieferumfang: CH EURO UK US

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein: 963-128
Justage auf Aufstellungsort: 961-248

Kategorie

Kategorie: Waagen
Marke: KERN
Produktgruppe: Tischwaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 305 x 400 x 200 mm

Bruttogewicht: 4,650 kg
Lieferzeit: 24 h
Nettogewicht: 3,820 kg
UN-Nummer (Gefahrgut): 2800
Versandart: Paketdienst

Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH): 230 x 300 x 130 mm
Drehbare Fußschrauben: ja
Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH): 230 x 300 x 130 mm
Libelle: ja
Material der Wägeplatte: Edelstahl
Wägefläche (BxT): 237 x 197 mm