



Bauform

Gehäusematerial:	Kunststoff
Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH):	150 x 80 x 30 mm

Messsystem

Ablesbarkeit:	1
Messbereich (Max):	960
Messbereich (Min):	170
Präzision (von [Max]):	1 %
Standardsensor:	D
Wägeeinheiten:	HB HL HRB HRC HV MPa

Funktionen

Automatische Sensorerkennung:	ja
Kabellose Druckerverbindung:	ja
Statistikfunktion:	ja
Testet in alle Prüfrichtungen (360°):	ja

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (max.):	50 °C
Umgebungstemperatur (min.):	0 °C

Dienstleistungen

ISO-Kalibrierschein:	961-131
----------------------	---------

Kategorie

Kategorie:	Härteprüfgeräte
Marke:	Sauter
Produktgruppe:	Elektronisches Leeb-Härteprüfgerät

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	380 x 280 x 80 mm
Bruttogewicht:	4,560 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	340 g
Versandart:	Paketdienst