

# Stromwandler - PACT MCR-V2-4012- 70- 800-5A-1 - 2277145

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Aufsteckstromwandler, Primärstrom 800 A AC; Sekundärstrom 5 A AC; Genauigkeitsklasse 1; Bemessungsleistung 10 VA

## Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4046356305068

## Technische Daten

### Maße

Primär-Rundleiter (Durchmesser)	33 mm
Primär-Rundleiter (Breite)	40 mm
Primär-Rundleiter (Höhe)	12 mm
Hinweis zu Maßangaben	2
Primär-Rundleiter (Breite)	30 mm
Primär-Rundleiter (Höhe)	10 mm
Breite	30 mm
Höhe	90 mm
Tiefe	70 mm
Breite bei alternativer Montage	70 mm
Höhe bei alternativer Montage	90 mm
Tiefe bei alternativer Montage	30 mm

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 40 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-25 °C ... 40 °C

### Eingangsdaten

Thermischer Bemessungs-Kurzzeitstrom	$I_{th} = 60 * I_n$
Bemessungs-Stoßstrom	$I_{dyn} = 2,5 * I_{th}$
Bemessungsfrequenz: Standard Wandler	50 Hz ... 60 Hz
Überstrom-Begrenzungsfaktor	FS 5
Bemessungsleistung	10 VA
Primärer Bemessungsstrom $I_{pn}$	0 A ... 800 A
Sekundärer Bemessungsstrom $I_{sn}$	5 A AC

# Stromwandler - PACT MCR-V2-4012- 70- 800-5A-1 - 2277145

## Technische Daten

### Allgemein

<b>Wandlertyp</b>	Aufsteckwandler
<b>Klasse</b>	1
<b>Eichfähig</b>	nein
<b>Bemessungsisolationsspannung</b>	1 kV
<b>Prüfspannung Eingang/Ausgang</b>	3 kV (50 Hz, 1 min.)
<b>Normen/Bestimmungen</b>	IEC 60044-1
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Material Gehäuse</b>	Polyamid PA glasfaserverstärkt

## Klassifikationen

### eCl@ss

<b>eCl@ss 4.0</b>	27210902
<b>eCl@ss 4.1</b>	27210902
<b>eCl@ss 5.0</b>	27210902
<b>eCl@ss 5.1</b>	27210902
<b>eCl@ss 6.0</b>	27210902
<b>eCl@ss 7.0</b>	27210902
<b>eCl@ss 8.0</b>	27210902

### ETIM

<b>ETIM 2.0</b>	EC001505
<b>ETIM 3.0</b>	EC001505
<b>ETIM 4.0</b>	EC002048
<b>ETIM 5.0</b>	EC002048

### UNSPSC

<b>UNSPSC 6.01</b>	30211501
<b>UNSPSC 7.0901</b>	39121019
<b>UNSPSC 11</b>	39121006
<b>UNSPSC 12.01</b>	39121006
<b>UNSPSC 13.2</b>	39121006

## Zubehör

### Montagematerial

PACT-FAST-MNT-W13-L65 - 2276625



# Stromwandler - PACT MCR-V2-4012- 70- 800-5A-1 - 2277145

Zubehör

PACT-FAST-MNT-W13-L40 - 2276612



## Zeichnungen

Maßzeichnung

