



Datenblatt für MICRO-PRUEF MPS 2 0,64 FT
Artikelnummer: 973995100


Produktbeschreibung:	Bestellnummer: 973 995-100
Beschreibung:	Miniaturn-Prüfspitze mit federnder Tastspitze aus Edelstahl zum Abtasten von feinsten Messpunkten und SMD-Bauteilen. Kein Abgleiten und keine Beschädigung durch konstanten Anpressdruck der federnden Tastspitze. Steckbar mit MKL 0,64/25-0,25 und MAL N 4-0,64/100-0,25.
Typ:	MICRO-PRUEF MPS 2 0,64 FT schwarz/black
System:	0,64 mm System
Bestellnummer:	973 995-100
Farbe:	
weitere Farbvarianten:	
Technische Daten	
Stiftdurchmesser:	0,64 mm
Kontaktart:	gefederter Stift
Anschlussart:	1 x Stift 0,64 mm Durchmesser, vergoldet
Leitungsspezifikation:	hochflexible Schlauchleitung
Litzenaufbau:	42 x 0,1
Bemessungsspannung:	DC 60 V
Durchgangswiderstand:	16 mOhm
Leitungslänge:	1 m
Leitungsquerschnitt:	1 mm ²
Leitungsmaterial:	PVC
Leitungsfarbe:	rot
Werkstoff	
Kontaktmaterial:	Edelstahl
Kontaktflächenmaterial:	Nickel
Kontaktträgermaterial:	PA
Gehäusematerial:	PBT
Überwurfmuttermaterial:	Zn Al/Ni
Umgebungsbedingungen	
Temperaturbereich:	-25 °C bis +80 °C
Brennbarkeitsklasse	
Gehäuse:	94 HB
Zeichnung	

