

# Stromwandler - PACT MCR-V2-3015- 60- 200-5A-1 - 2277637

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Aufsteckstromwandler, Primärstrom 200 A AC; Sekundärstrom 5 A AC; Genauigkeitsklasse 1; Bemessungsleistung 5 VA

## Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4046356460200

## Technische Daten

### Maße

Primär-Rundleiter (Durchmesser)	28 mm
Primär-Rundleiter (Breite)	30 mm
Primär-Rundleiter (Höhe)	15 mm
Primär-Rundleiter (Breite)	20 mm
Primär-Rundleiter (Höhe)	20 mm
Breite	30 mm
Höhe	80 mm
Tiefe	60 mm
Breite bei alternativer Montage	60 mm
Höhe bei alternativer Montage	80 mm
Tiefe bei alternativer Montage	30 mm

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 40 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-25 °C ... 40 °C

### Eingangsdaten

Thermischer Bemessungs-Kurzzeitstrom	$I_{th} = 60 * I_n$
Bemessungs-Stoßstrom	$I_{dyn} = 2,5 * I_{th}$
Bemessungsfrequenz: Standard Wandler	50 Hz ... 60 Hz
Überstrom-Begrenzungsfaktor	FS 5
Bemessungsleistung	5 VA
Primärer Bemessungsstrom $I_{pn}$	0 A ... 200 A
Sekundärer Bemessungsstrom $I_{sn}$	5 A AC

## Allgemein

# Stromwandler - PACT MCR-V2-3015- 60- 200-5A-1 - 2277637

## Technische Daten

### Allgemein

<b>Wandlertyp</b>	Aufsteckwandler
<b>Klasse</b>	1
<b>Eichfähig</b>	nein
<b>Bemessungsisolationsspannung</b>	1 kV
<b>Prüfspannung Eingang/Ausgang</b>	3 kV (50 Hz, 1 min.)
<b>Normen/Bestimmungen</b>	IEC 60044-1
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Material Gehäuse</b>	Polyamid PA glasfaserverstärkt

## Klassifikationen

### eCl@ss

<b>eCl@ss 4.0</b>	27210902
<b>eCl@ss 4.1</b>	27210902
<b>eCl@ss 5.0</b>	27210902
<b>eCl@ss 5.1</b>	27210902
<b>eCl@ss 6.0</b>	27210902
<b>eCl@ss 7.0</b>	27210902
<b>eCl@ss 8.0</b>	27210902

### ETIM

<b>ETIM 2.0</b>	EC001505
<b>ETIM 3.0</b>	EC001505
<b>ETIM 4.0</b>	EC002048
<b>ETIM 5.0</b>	EC002048

### UNSPSC

<b>UNSPSC 6.01</b>	30211501
<b>UNSPSC 7.0901</b>	39121019
<b>UNSPSC 11</b>	39121006
<b>UNSPSC 12.01</b>	39121006
<b>UNSPSC 13.2</b>	39121006

## Zubehör

### Montagematerial

PACT-FAST-MNT-W16-L65 - 2276641



# Stromwandler - PACT MCR-V2-3015- 60- 200-5A-1 - 2277637

Zubehör

PACT-FAST-MNT-W16-L40 - 2276638



## Zeichnungen

Maßzeichnung

