

Montagematerial - PACT-FAST-MNT-W16-L40 - 2276638

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Die Wandlerschnellbefestigung ermöglicht die blitzschnelle Montage von PACT-Stromwandlern auf der Stromschiene. Die Installation lässt sich einfach per Fingerkraft durchführen - komplett ohne den Einsatz von Werkzeug. Fixierstifte: 40 mm, Haltelasche: 16 mm

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4046356658331

Technische Daten

Maße

Breite	16 mm
Tiefe	40 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 120 °C
-------------------------------	-------------------

Allgemein

Material Gehäuse	PA 6
Anzugsdrehmoment	0,4 Nm
Hinweis	Die 16 mm breite Wandlerbefestigung können Sie auch für größere Stromwandler verwenden, wenn die Länge der Fixierstifte ausreichend ist.

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27210902
eCl@ss 4.1	27210902
eCl@ss 5.0	27210902
eCl@ss 5.1	27210902
eCl@ss 6.0	27210902
eCl@ss 7.0	27210902
eCl@ss 8.0	27210902

ETIM

ETIM 3.0	EC001505
ETIM 4.0	EC002048

Montagematerial - PACT-FAST-MNT-W16-L40 - 2276638

Klassifikationen

ETIM

ETIM 5.0	EC002615
-----------------	----------

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211501
UNSPSC 7.0901	39121019
UNSPSC 11	39121006
UNSPSC 12.01	39121006
UNSPSC 13.2	39121006

Zeichnungen

Maßzeichnung

