

Datenblatt für PRUEF 2600
 Artikelnummer: 972317100



Produktbeschreibung:	Bestellnummer: 972 317-100
Beschreibung:	Prüfspitze mit elastischer, trittfester Isolierhülse und schlanker Edelstahlspitze. Spitze zum Durchstoßen von Isolier-/Oxidschichten. 4 mm Durchmesser Buchsensteckanschluss aus Messing. Steckbar mit Sicherheits-Messleitungen. Zubehör: Spitzenschutz und IC- Abgriff SS 260.
Typ:	PRUEF 2600 schwarz/black
System:	4 mm Sicherheitssystem
Bestellnummer:	972 317-100
Farbe:	●
weitere Farbvarianten:	● ●
Technische Daten	
Messkategorie:	CAT III
Norm:	DIN EN 61010-031
Stiftdurchmesser:	2mm
Kontaktart:	tasten
Anschlussart:	4 mm Buchse, ungefedert
Bemessungsspannung:	AC/DC 1000 V
Durchgangswiderstand:	50 mOhm
Werkstoff	
Kontaktmaterial:	Edelstahl
Kontaktflächenmaterial:	Nickel
Gehäusematerial:	PP
Umgebungsbedingungen	
Temperaturbereich:	-25 °C bis +80 °C
Brennbarkeitsklasse	
Gehäuse:	94 HB
Zeichnung	

