

DIN 609

Sechskant-Passschrauben mit langem Gewindezapfen



*Passschafthtol. k6 für Bohrungstol. H7

b¹ für l ≤ 50 mm

b² für l ≤ 150 mm

b³ für l > 150 mm

Maße	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16
k	5,3	6,4	7,5	8,8	10
s	13	16	18	21	24
d _s *	9	11	13	15	17
b ¹	14,5	17,5	20,5	22	25
b ²	16,5	19,5	22,5	24	27
b ³	21,5	24,5	27,5	29	32

Maße	M 20	M 24	M 30	M 36	
k	12,5	15	19	22	
s	30	36	46	55	
d _s *	21	25	32	38	
b ¹	28,5	-	-	-	
b ²	30,5	36,5	43	49	
b ³	35,5	41,5	48	54	