



ISO 4027, DIN 914 = mit abgeflachter Spitze

t_1 für oberhalb der gestrichelten Stufenlinie
mit Winkel $W_{\text{DIN 914}} = 120^\circ$

t_2 für unterhalb der gestrichelten Stufenlinie
mit Winkel $W_{\text{DIN 914}} = 90^\circ$

Maße	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12
s	2,5	3	4	5	6
$d_{p \text{ max. }} / d_{t \text{ max. }}$	3,5	4	5,5	7	8,5
t_1	2	2	3	4	4,8
t_2	3	3,5	5	6	8