

Datenblatt für PRUEF 2610 FT
Artikelnummer: 972318100


Produktbeschreibung:	Bestellnummer: 972 318-100
Beschreibung:	Prüfspitze mit elastischer, trittfester Isolierhülse und schlanker, federnder Edelstahlspitze. Dadurch konstanter Anpressdruck ohne abzugleiten, selbst in kleinsten Messpunkten. 4 mm Durchmesser Buchsensteckanschluss aus Messing
Typ:	PRUEF 2610 FT schwarz/black
System:	4 mm Sicherheitssystem
Bestellnummer:	972 318-100
Farbe:	●
weitere Farbvarianten:	● ●
Technische Daten	
Messkategorie:	CAT III
Norm:	DIN EN 61010-031
Stiftdurchmesser:	0,75mm
Kontaktart:	tasten mit gefederter Spitze
Anschlussart:	4 mm Buchse, ungefedert
Bemessungsspannung:	AC/DC 1000 V
Durchgangswiderstand:	50 mOhm
Werkstoff	
Kontaktmaterial:	Edelstahl
Kontaktflächenmaterial:	Rhodium
Gehäusematerial:	PP
Umgebungsbedingungen	
Temperaturbereich:	-25 °C bis +80 °C
Brennbarkeitsklasse	
Gehäuse:	94 HB
Zeichnung	