

**Datenblatt für KLEPS 2800**  
**Artikelnummer: 972308100**


<b>Produktbeschreibung:</b>	Bestellnummer: 972 308-100
<b>Beschreibung:</b>	Sicherheits-Klemmprüfspitze mit weit öffnenden Greifklauen zum Kontaktieren von großen Messpunkten und Leitungen mit großen Querschnitten. 4 mm Buchsensteckanschluss aus Messing. Steckbar mit Sicherheits-Messleitungen.
<b>Typ:</b>	KLEPS 2800 schwarz/black
<b>System:</b>	4 mm Sicherheitssystem
<b>Bestellnummer:</b>	972 308-100
<b>Klemmbereich:</b>	10 mm
<b>Klemmart:</b>	Greifklauen
<b>Farbe:</b>	●
<b>weitere Farbvarianten:</b>	● ●
<b>Technische Daten</b>	
<b>Messkategorie:</b>	CAT III
<b>Norm:</b>	DIN EN 61010-031
<b>Anschlussart:</b>	4 mm Buchse
<b>Bemessungsspannung:</b>	AC/DC 1000 V
<b>Bemessungsstrom:</b>	20 A
<b>Durchgangswiderstand:</b>	100 mOhm
<b>Werkstoff</b>	
<b>Kontaktmaterial:</b>	Edelstahl
<b>Kontaktflächenmaterial:</b>	vernickelt
<b>Gehäusematerial:</b>	PBT
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
<b>Temperaturbereich:</b>	-25 °C bis +80 °C
<b>Brennbarkeitsklasse</b>	
<b>Gehäuse:</b>	94 HB
<b>Zeichnung</b>	