

Datenblatt für KLEPS 2800
Artikelnummer: 972308100


Produktbeschreibung:	Bestellnummer: 972 308-100
Beschreibung:	Sicherheits-Klemmprüfspitze mit weit öffnenden Greifklauen zum Kontaktieren von großen Messpunkten und Leitungen mit großen Querschnitten. 4 mm Buchsensteckanschluss aus Messing. Steckbar mit Sicherheits-Messleitungen.
Typ:	KLEPS 2800 schwarz/black
System:	4 mm Sicherheitssystem
Bestellnummer:	972 308-100
Klemmbereich:	10 mm
Klemmart:	Greifklauen
Farbe:	●
weitere Farbvarianten:	● ●
Technische Daten	
Messkategorie:	CAT III
Norm:	DIN EN 61010-031
Anschlussart:	4 mm Buchse
Bemessungsspannung:	AC/DC 1000 V
Bemessungsstrom:	20 A
Durchgangswiderstand:	100 mOhm
Werkstoff	
Kontaktmaterial:	Edelstahl
Kontaktflächenmaterial:	vernickelt
Gehäusematerial:	PBT
Umgebungsbedingungen	
Temperaturbereich:	-25 °C bis +80 °C
Brennbarkeitsklasse	
Gehäuse:	94 HB
Zeichnung	