


Messleitungen

BNC AL 0,64



Produkt	BNC AL 0,64
Beschreibung	BNC - Adapterleitung mit isolierten Buchsen für Rund- und Rechteckpfosten 0,64 mm. Innenleitung rot, Abschirmung schwarz, zum Messen mit Oszilloskopen, PC-Cards, ... Kabeltyp: RG 58 A/U, 50 Ohm
Betriebsanleitung	BA001
Artikelnummer	933844001
Zeichnung	
	
Technische Daten	
Bemessungsspannung	30 VAC / 60 VDC
Temperaturbereich lt. IEC61010 ⁽¹⁾	-15 °C bis +70 °C
Leitungslänge	120 cm

⁽¹⁾ Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen
Stand: 20.07.2018

Stand: 20.07.2018

0,64 mm System