

Datenblatt für PMS 4 KFZ
Artikelnummer: 933003001


Produktbeschreibung:	Bestellnummer: 933 003-001
Beschreibung:	Prüfmittel-Set für KFZ, Service und Werkstätten, 4 mm System. 2 x Klemmprüfspitze KLEPS 2700 2 x Prüfspitze federnd PRUEF 2610 FT 2 x Abgreifklemme AK 2 B 2540 2 x Silikonmeßleitung MLN SIL 150/1, hitzebeständig, 150 cm
Typ:	PMS 4 KFZ
System:	4 mm System
Bestellnummer:	933 003-001
Klemmbereich:	1,5 mm ² - 30 mm
Technische Daten	
Stiftdurchmesser:	4 mm
Kontaktart:	gefederter Stift, ungefederte Buchse
Anschlussart:	Stift und Buchse 4 mm Durchmesser
Leitungstyp:	LEH-XY
Leitungsspezifikation:	hochflexible Schlauchleitung
Litzenaufbau:	259 x 0,07
Bemessungsspannung:	DC 60 V
Leitungslänge:	150 cm
Leitungsquerschnitt:	1 mm ²
Leitungsmaterial:	Silikon
Leitungsfarbe:	Jeder Artikel in rot und schwarz
Werkstoff	
Kontaktmaterial:	Kontaktstift: Messing, Kontaktfeder: Kupfer-Beryll
Kontaktflächenmaterial:	vernickelt
Kontaktträgermaterial:	PA
Überwurfmuttermaterial:	Zn Al/Ni
Umgebungsbedingungen	
Temperaturbereich:	-15 °C bis +70 °C
Brennbarkeitsklasse	
Gehäuse:	94 HB
Leitung:	94 V-2
Zeichnung	