

Datenblatt für AGF 30
 Artikelnummer: 930122000



Produktbeschreibung:	Bestellnummer: 930 122-000
Beschreibung:	Abgreifklemme aus Edeltahl. Durch spezielle Bauform lassen sich feinste und starke Drähte klemmen. Buchsensteckanschluss und Lötanschluss möglich. Wie AGF 20, jedoch aus Edelstahl. Kontaktteil, Feder rost- und säurebeständig, sowie unmagnetisch.
Typ:	AGF 30
System:	4 mm System
Bestellnummer:	930 122-000
Klemmbereich:	10 mm
Technische Daten	
Kontaktart:	ungefederte Buchse
Anschlussart:	4 mm Buchse, löten
Litzenaufbau:	42 x 0,1
Bemessungsspannung:	DC 60 V
Durchgangswiderstand:	15 mOhm
Werkstoff	
Kontaktmaterial:	Edelstahl
Kontaktflächenmaterial:	Edelstahl
Kontaktträgermaterial:	PA
Gehäusematerial:	Edelstahl
Überwurfmuttermaterial:	Zn Al/Ni
Umgebungsbedingungen	
Temperaturbereich:	-25 °C bis +100 °C
Zeichnung	