

Abgreifklemmen

MA 1 S



Produkt	MA 1 S
Beschreibung	Miniatur - Abgreifklemme mit hochfester Isolierung, Klemmen aus Messing/Bronze verzinkt und Edelstahlfeder. Der flache Teil der Klemmbacken (Feindrahtfläche) ermöglicht ein kontaktsicheres anklemmen von dünnen Drähten. Ein klemmen von Flachteilen (Lötösen) und Drähten mit max. 4mm Durchmesser ist möglich.
Betriebsanleitung	BA210
Artikel-Nr. / *Farbe	9735841xx ● 00 schwarz ● 01 rot ● 02 blau ● 03 gelb ● 04 grün ● 06 grau ● 07 weiß Sn
Zeichnung	
Technische Daten	
Anschluss	2 mm Buchse
Bemessungsspannung	30 VAC / 60 VDC
Messkategorie lt. IEC61010	O ⁽²⁾
Bemessungsstrom (Derating Kurve beachten)	8 A
Werkstoff-Kontaktbuchse	Bronze, verzinkt
Gehäusematerial	PP
Temperaturbereich lt. IEC61010 ⁽¹⁾	-25 °C bis +100 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial)	HB
Klemmbereich	4 mm

⁽¹⁾ Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen

⁽²⁾ Ohne bemessene Messkategorie, für Stromkreise die nicht direkt mit dem Netz verbunden sind
Stand: 21.06.2022

Stand: 21.06.2022