

Datenblatt für MA 1 S
 Artikelnummer: 973584100




 SKS Kontakttechnik GmbH

Produktbeschreibung:	Bestellnummer: 973 584-100
Beschreibung:	Miniatrurabgreifklemme mit hochfester Isolierung, Klemmen aus Messing/Bronze verzinkt und Edelstahlfeder. Der flache Teil der Klemmbacken (Feindrahtfläche) ermöglicht ein kontaktsicheres anklemmen von dünnen Drähten. Ein klemmen von Flachteilen (Lötösen) und Drähten mit max. Ø 4mm Durchmesser ist möglich.
Typ:	MA 1 S schwarz/black
System:	2 mm System
Bestellnummer:	973 584-100
Klemmbereich:	Drähte mit max. Ø 4 mm
Farbe:	●
weitere Farbvarianten:	●●●●● ●○
Technische Daten	
Kontaktart:	klemmen
Anschlussart:	2 mm Buchse
Bemessungsspannung:	DC 60 V
Durchgangswiderstand:	5 mOhm
Werkstoff	
Kontaktmaterial:	Messing/Bronze
Kontaktflächenmaterial:	verzinkt
Gehäusematerial:	PA
Umgebungsbedingungen	
Temperaturbereich:	-25 °C bis +100 °C
Brennbarkeitsklasse	
Gehäuse:	94 HB
Zeichnung	
	