

Datenblatt für AGF 2  
 Artikelnummer: 931272100




SKS Kontakttechnik GmbH

<b>Produktbeschreibung:</b>	Bestellnummer: 931 272-100
<b>Beschreibung:</b>	Feinstabgreifklemme, besonders geeignet zum Abgreifen kleinster Kontaktstellen bei hoher Packungsdichte. Kontaktzungen auf ihrer Außenseite isoliert, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Steckanschluss über 2 mm Durchmesser und 4 mm Durchmesser.
<b>Typ:</b>	AGF 2 schwarz/black
<b>System:</b>	2 mm und 4 mm System
<b>Bestellnummer:</b>	931 272-100
<b>Klemmbereich:</b>	4 mm
<b>Farbe:</b>	●
<b>weitere Farbvarianten:</b>	● ●
<b>Technische Daten</b>	
<b>Kontaktart:</b>	2 mm und 4 mm Buchse
<b>Anschlussart:</b>	2 mm Durchmesser, 4 mm Durchmesser
<b>Litzenaufbau:</b>	42 x 0,1
<b>Bemessungsspannung:</b>	DC 60 V
<b>Durchgangswiderstand:</b>	300 mOhm
<b>Werkstoff</b>	
<b>Kontaktmaterial:</b>	Edelstahl
<b>Kontaktflächenmaterial:</b>	Edelstahl
<b>Kontaktträgermaterial:</b>	PA
<b>Gehäusematerial:</b>	PVC-P
<b>Überwurfmuttermaterial:</b>	Zn Al/Ni
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
<b>Temperaturbereich:</b>	-25 °C bis +80 °C
<b>Brennbarkeitsklasse</b>	
<b>Gehäuse:</b>	94 HB
<b>Zeichnung</b>	
	