

Datenblatt für AGF 2
 Artikelnummer: 931272100



Produktbeschreibung:	Bestellnummer: 931 272-100
Beschreibung:	Feinstabgreifklemme, besonders geeignet zum Abgreifen kleinster Kontaktstellen bei hoher Packungsdichte. Kontaktzungen auf ihrer Außenseite isoliert, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Steckanschluss über 2 mm Durchmesser und 4 mm Durchmesser.
Typ:	AGF 2 schwarz/black
System:	2 mm und 4 mm System
Bestellnummer:	931 272-100
Klemmbereich:	4 mm
Farbe:	●
weitere Farbvarianten:	● ●
Technische Daten	
Kontaktart:	2 mm und 4 mm Buchse
Anschlussart:	2 mm Durchmesser, 4 mm Durchmesser
Litzenaufbau:	42 x 0,1
Bemessungsspannung:	DC 60 V
Durchgangswiderstand:	300 mOhm
Werkstoff	
Kontaktmaterial:	Edelstahl
Kontaktflächenmaterial:	Edelstahl
Kontaktträgermaterial:	PA
Gehäusematerial:	PVC-P
Überwurfmuttermaterial:	Zn Al/Ni
Umgebungsbedingungen	
Temperaturbereich:	-25 °C bis +80 °C
Brennbarkeitsklasse	
Gehäuse:	94 HB
Zeichnung	
	