

Abgreifklemmen

AK 2 B 2540 I



Produkt	AK 2 B 2540 I
Beschreibung	Berührungsgeschützte, hochfeste, weitöffnende Abgreifklemme. Klemmbereich bis 30 mm Bolzendurchmesser. Massivdrahtklemme in U-Form und Feindrahtfläche. Anschlussbuchse aus Messing vernickelt steckbar mit 4mm Sicherheits-Messleitungen.
Betriebsanleitung	BA465
Artikel-Nr. / *Farbe	9724051xx ● 00 schwarz ● 01 rot ● 02 blau ● 03 gelb ● 04 grün ● 88 gelb grün Ni
Zeichnung	
Technische Daten	
Anschluss	ungefederte 4 mm Buchse
Bemessungsspannung	AC/DC 1000 V
Messkategorie lt. IEC61010	CAT II
Bemessungsstrom (Derating Kurve beachten)	32 A
Werkstoff-Kontaktbuchse	Messing, vernickelt
Gehäusematerial	PP
Temperaturbereich lt. IEC61010 ⁽¹⁾	-30 °C bis +70 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial)	HB

Klemmbereich	30 mm
--------------	-------

⁽¹⁾ Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen
Stand: 13.02.2023

Stand: 13.02.2023