

Datenblatt für AK 2 B 2540 I  
 Artikelnummer: 972405100



<b>Produktbeschreibung:</b>	Bestellnummer: 972 405-100
<b>Beschreibung:</b>	Berührungsgeschützte, hochfeste, weitöffnende Abgreifklemme. Klemmbereich bis 30 mm Bolzendurchmesser. Massivdrahtklemme in U-Form, Feindrahtfläche. 4 mm Durchmesser Buchsensteckanschluss aus Messing. Steckbar mit Sicherheits-Messleitungen.
<b>Typ:</b>	AK 2 B 2540 I schwarz/black
<b>System:</b>	4 mm Sicherheitssystem
<b>Bestellnummer:</b>	972 405-100
<b>Klemmbereich:</b>	30 mm
<b>Farbe:</b>	●
<b>weitere Farbvarianten:</b>	●●●●●
<b>Technische Daten</b>	
<b>Messkategorie:</b>	CAT II
<b>Norm:</b>	DIN EN 61010-031
<b>Kontaktart:</b>	klemmen
<b>Anschlussart:</b>	4 mm Buchse, ungefedert
<b>Bemessungsspannung:</b>	AC/DC 1000 V
<b>Bemessungsstrom:</b>	34 A
<b>Durchgangswiderstand:</b>	10 mOhm
<b>Werkstoff</b>	
<b>Kontaktmaterial:</b>	Messing
<b>Kontaktflächenmaterial:</b>	Nickel
<b>Gehäusematerial:</b>	PP
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
<b>Temperaturbereich:</b>	-30 °C bis +90 °C
<b>Brennbarkeitsklasse</b>	
<b>Gehäuse:</b>	94 HB
<b>Zeichnung</b>	

