




Datenblatt für MLN SIL 25/1
Artikelnummer: 934090100


Produktbeschreibung:	Bestellnummer: 934 090-100
Beschreibung:	Silikonmessleitung, beidseitig 4mm Stecker mit Käfigfeder sowie 4 mm Buchse für Turmsteckbauweise. Kontaktfeder aus Kupfer-Beryllium vernickelt. Hochflexible, doppelt isolierte Litzenleitung, lötkolbenbeständig, Griffhülse und Leitung trittfest. Eingearbeiteter Farbindikator zur Erkennung von Schäden an der Isolation.
Typ:	MLN SIL 25/1 schwarz/black
System:	4 mm System
Bestellnummer:	934 090-100
Farbe:	
weitere Farbvarianten:	
Technische Daten	
Stiftdurchmesser:	4 mm
Kontaktart:	gefederter Stift
Anschlussart:	Stift und Buchse 4 mm Durchmesser
Leitungstyp:	LEH-XY
Leitungsspezifikation:	höchstflexible Schlauchleitung, lötkolbenfest
Litzenaufbau:	320 x 0,10
Bemessungsspannung:	DC 60 V
Bemessungsstrom:	16 A
Durchgangswiderstand:	13 mOhm
Leitungslänge:	25 cm
Leitungsquerschnitt:	1 mm ²
Leitungsmaterial:	Silikon
Leitungsfarbe:	schwarz
Werkstoff	
Kontaktmaterial:	Kontaktstift: Messing, Kontaktfeder: Kupfer-Beryll
Kontaktflächenmaterial:	vernickelt
Gehäusematerial:	PA
Umgebungsbedingungen	
Temperaturbereich:	-15 °C bis +70 °C
Brennbarkeitsklasse	
Gehäuse:	94 V-2

Leitung:	94 HB
Zeichnung	 <p>The drawing shows a cable assembly with the following dimensions:<ul style="list-style-type: none">Top view: 7,5 (width), 15 (height)Side view: $\varnothing 4$ (diameter of the main cable), $\varnothing 4$ (diameter of the connector), 58,3 (length of the main cable), 20,5 (length of the connector), and $\varnothing 4$ (diameter of the connector).A dimension 'L' is indicated for the length of the main cable.</p>