



STROMZANGE | TESTBOY TV218 | Digitales Miniatur Zangenamperemeter

Das digitale Miniatur-Zangenamperemeter Testboy TV 218 ist mit einer „Data Hold“ Funktion und einem LC-Display mit 3 3/4 digits ausgestattet. Es können Gleich- und Wechselströme in zwei Messbereichen (40A und 200A) gemessen werden. Die „true RMS“ Funktion bietet exakte Messergebnisse.

Das Testboy TV 218 ist ein kleines und leichtes Zangenamperemeter. Durch die geringe Größe ist es auch an schwer zugänglichen Stellen einsetzbar. Die „Data Hold“ Funktion ermöglicht es den Messwert im Display festzuhalten. Die „Auto-Power-Off“ Funktion garantiert eine automatische Abschaltung bei Nichtgebrauch, zur Schonung der Batterie. Alle Funktionen und die geringe Zangengröße machen es zu einem perfekten Werkzeug für die tägliche Nutzung.

Ihre Vorteile:

- | 5 Jahre Herstellergarantie
- | TÜV/GS geprüft und zugelassen
- | IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)



SPEZIFIKATIONEN

Technische Daten	Testboy TV 218
Anzeige	3 3/4 digits, 4000 counts
Gleichstrom	40A, 200A ($\pm 3,0\%$ +5digits)
Wechselstrom	40A, 200A ($\pm 2,5\%$ +8digits)
Auflösung	0,01A bei 40A 0,1A bei 200A
max. Aufnahme	\varnothing 21 mm
Abtastrate	3 mal pro Sekunde
Betriebstemperaturbereich	0° bis +40°C, <75%RH
Lagertemperaturbereich	-20° bis +60°C, <80%RH
Spannungsversorgung	2x 1,5V; LR44
Überspannungskategorie	CAT III 300V
Abmessungen	155 x 50 x 25 mm
Schutzklasse	IP44
Gewicht	95g
TÜV/GS	IEC/EN 61010-1
Farbe	Rot/Schwarz, andere Farben auf Anfrage
Lieferumfang	1x Bedienungsanleitung 2x Batterien Type LR44 1x Bereitschaftstasche

200A
AC/DC

TRUE
RMS



5
JAHRE
GARANTIE