

KERN FA50.

Mechanisches Kraftmessgerät für Zug- und Druckkraftmessungen mit Peak-Hold-Funktion



Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 325 x 190 x 100 mm

Bruttogewicht: 1,200 kg

Lieferzeit: 24 h

Nettogewicht: 600 g

Versandart: Paketdienst

Bauform

Abmessungen (BxTxH): 232 x 60 x 51 mm


Abmessungen Gehäuse (BxTxH): 232 x 60 x 51 mm

Gehäusematerial: Kunststoff

Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH): 232 x 60 x 51 mm

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Messsystem

Ablesbarkeit [d]: 0,250 N

Messbereich [Max]: 50 N

Präzision (von [Max]): 1 %

Voreingestellte Einheit: N

Überlastschutz (von [Max]): 150 %

Funktionen

Peak-Funktion: ja

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (max.): 40 °C

Umgebungstemperatur (min.): 0 °C

Dienstleistungen

Werkskalibrierschein: 961-361O

Werkskalibrierschein (Druckkraft): 961-261O

Werkskalibrierschein (Zug- und Druckkraft): 961-361O

Werkskalibrierschein (Zugkraft): 961-161O

Kategorie

Kategorie: Kraftmessgeräte

Marke: Sauter

Produktgruppe: Mechanisches Kraftmessgerät