

SAUTER TVL

KERN

Manueller Prüfstand für hochgenaue Zug- und Druckkraftmessungen, mit Längenmessung



Abmessungen Verpackung
(B×T×H) 570×275×240 mm

Versandart Paketdienst

Nettogewicht ca. 9 kg

Bruttogewicht ca. 10 kg

Versandgewicht 10 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer 4045761140271

REACH-Einstufung keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Prüfstand
Produktgruppe	Manueller Prüfstand
Produktfamilie	TVL

Messsystem

Längenmessgerät	Längenmessgerät mit Display
-----------------	-----------------------------

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	151×234×465 mm
Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	151×234×465 mm
Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	151×234×465 mm
Material Gehäuse	Metall, lackiert
Spindelhub (Hub einer Drehung)	3 mm
Antriebsart	manuell Kurbel
Montage - Kraftausleitung	2x Gewindebohrung M6
Montage - Krafteinleitung	2x Gewindebohrung M6
Erzeugte Kraft [Max]	1 kN
Verfahrweg [Max]	230 mm

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-10 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
------------	-----