

SAUTER TVP

Manueller Prüfstand für Druckkraftmessung

KERN



Versandgewicht 12 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761139756
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Prüfstand
Produktgruppe	Manueller Prüfstand
Produktfamilie	TVP

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	150×233×420 mm
Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	150×233×420 mm
Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	150×233×420 mm
Material Gehäuse	Metall, lackiert
Antriebsart	manuell Hebel
Montage - Kraftausleitung	5x Gewindebohrung M6
Montage - Krafteinleitung	5x Gewindebohrung M6
Erzeugte Kraft [Max]	500 N
Mess-Ausrichtung	vertikal
Messraumhöhe [Max]	315 mm
Verfahrweg mit Hebelbewegung / Auslösen [Max]	78 mm

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-10 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	570×275×240 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	11 kg
Bruttogewicht ca.	12 kg