


SAUTER AC 01

Schraubspannklemme für Zug- und Reißtests

KERN



Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Klemme
Produktgruppe	Schraubspannklemme

Bauform

Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	75×65×20 mm
Material	Stahl
Montage - Kraftausleitung	Gewindebohrung M6
Maximale Klemmbreite	20 mm
Maximale Spannweite	20 mm
Zug-/Druckkraft [Max]	500 N

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-10 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	75×65×20 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,45 kg
Bruttogewicht ca.	0,45 kg
Versandgewicht	0,435 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761121737
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration